

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCMT, HBT130, Størrelse / antal:  
11T304/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2651 11T304/50
GTIN	4067263096580
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,25 - 2,75 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Indhold	260507 HBT130
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånbrøder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

DCMT 11T304 Type HBT130

260507 HBT130