

Garant**Fremad- og tilbagegående affasningsfræsehoved 90°, HB730, Ø D ± 0,01: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210380 12
GTIN	4045197523501
Artikelklasse	21M

Beskrivelse**Bemærk:** $a_{e\text{ maks}} = a_{p\text{ maks}}$ **Teknisk beskrivelse**

Hovedlængde L	13 mm
Skær-Ø D	12 mm
passende spændenøgle nr. 219987; nr. 219986	8x3
Skærlængde L ₂	2 mm
maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$ i stål < 900 N/mm ²	0,9 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Holderstørrelse	10 mm
Tilspænding f_z i stål < 900 N/mm ²	0,08 mm
maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$ ved hele noter	1,4
Samlet længde L	26,9 mm
Antal skær Z	6
Serie	TopCut

Type	HB730
Skæremateriale	HM
Konusforsænkerspidsvinkel	90
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Tilspændingsretning	Vandret
Indvendig køling	nej
Skaftudførelse	GARANT TopCut
Produkttype	Påskruningsfræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	betinget egnet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	80 m/min	S
GG (G)	egnet	160 m/min	K
Olie	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

Tilbehør

Monteringsnøgle Type 8X3	219987 8X3
Indstiksadapter til momentnøgle Type 8X3	219986 8X3