

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCMT, HB7130-2, Størrelse / antal:
11T308/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2648 11T308/50
GTIN	4067263096528
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	260464 HB7130-2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 170 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,55 - 2,75 mm
Antal stk.	50
Type	HB7130-2
Spånryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DC.T 11T308 Type HB7130-2

260464 HB7130-2