

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning TCMT, HB7130-2, Størrelse / antal:
16T304/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2656 16T304/50
GTIN	4067263096900
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	260986 HB7130-2
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 170 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 4 mm
Antal stk.	50
Type	HB7130-2
Spånbrøder	VM
Produkttype	Vendeskersplatte til drejning

Tilbehør

TC.T 16T304 Type HB7130-2

260986 HB7130-2