

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBMT, HB7130-2, Størrelse / antal:
160404/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2660 160404/50
GTIN	4067263097020
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,25 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 170 mm/min
Indhold	261232 HB7130-2
Tilspænding f	0,2 - 0,35 mm/o
Antal stk.	50
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT160404
Type	HB7130-2
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning

Tilbehør

VB.T 160404 Type HB7130-2

261232 HB7130-2