

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning VCMT, HBT130, Størrelse / antal:
160408/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2667 160408/50
GTIN	4067263097327
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Indhold	261476 HBT130
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Skæredybde a_p	0,55 - 2,5 mm
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånbrøder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VCMT 160408 Type HBT130

261476 HBT130