

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning TCMT, HBT130, Størrelse / antal:
110204/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2659 110204/50
GTIN	4067263096948
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	261012 HBT130
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 2,75 mm
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spån Bryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

TCMT 110204 Type HBT130

261012 HBT130