

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning SCMT, HBT130, Størrelse / antal:
120404/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2655 120404/50
GTIN	4067263096825
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	260793 HBT130
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 135 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 4,25 mm
Antal stk.	50
Type	HBT130
Spånryder	MM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SCMT 120404 Type HBT130

260793 HBT130