

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VCMT, HB7130-2, Størrelse / antal:
160408/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2664 160408/30
GTIN	4067263097259
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 170 mm/min
Skæredybde a_p	0,55 - 2,5 mm
Indhold	261459 HB7130-2
Tilspænding f	0,2 - 0,4 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7130-2
Spånbryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VC.T 160408 Type HB7130-2

261459 HB7130-2