

Garant**Drejevendeplade til middel bearbejdning CCGT, HU7310, Størrelse / antal:
09T308/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2668 09T308/30
GTIN	4067263097518
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,55 - 3,25 mm
Antal stk.	30
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Indhold	260152 HU7310
Type	HU7310
Spånbrøder	AM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

Tilbehør

CC.T 09T308 Type HU7310

260152 HU7310