

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBMT, HB7130-2, Størrelse / antal:
160408/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2660 160408/50
GTIN	4067263097044
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 2,5 mm
Tilspænding f	0,2 - 0,35 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	100 - 170 mm/min
Indhold	261234 HB7130-2
Antal stk.	50
ISO-kode, vendeskærsplatte	VBMT160408
Type	HB7130-2
Spånryder	VM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VB.T 160408 Type HB7130-2

261234 HB7130-2