

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HU7310, Størrelse / antal:  
060202/50**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2668 060202/50
GTIN	4067263097341
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Antal stk.	50
Indhold	260140 HU7310
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,15 - 2 mm
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CC.T 060202 Type HU7310

260140 HU7310