

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HU7310, Størrelse / antal:
120402/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2668 120402/50
GTIN	4067263097549
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	260156 HU7310
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Antal stk.	50
Skæredybde a_p	0,15 - 4,25 mm
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CCGT 120402 Type HU7310

260156 HU7310