

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HB7310, Størrelse / antal:
09T302/50**

**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2671 09T302/50 |
| GTIN | 4067263097747 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------------------------|
| Tilspænding f | 0,1 - 0,3 mm/o |
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 250 - 600 mm/min |
| Indhold | 260148 HB7310 |
| Skæredybde a_p | 0,15 - 3,25 mm |
| Antal stk. | 50 |
| Type | HB7310 |
| Spånbryder | AM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |

Tilbehør

CC.T 09T302 Type HB7310

260148 HB7310