

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HB7310, Størrelse / antal:
09T304/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2671 09T304/50
GTIN	4067263097761
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,25 - 3,25 mm
Indhold	260150 HB7310
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Antal stk.	50
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CC.T 09T304 Type HB7310

260150 HB7310