

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HB7310, Størrelse / antal:  
09T308/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2671 09T308/50
GTIN	4067263097785
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,55 - 3,25 mm
Indhold	260152 HB7310
Antal stk.	50
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CC.T 09T308 Type HB7310

260152 HB7310