

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HU7310, Størrelse / antal:  
120404/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2668 120404/30
GTIN	4067263097556
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,25 - 4,25 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Antal stk.	30
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	260158 HU7310
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CC.T 120404 Type HU7310

260158 HU7310