

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HU7310, Størrelse / antal:  
09T304/30**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2668 09T304/30
GTIN	4067263097396
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Indhold	260150 HU7310
Antal stk.	30
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CC.T 09T304 Type HU7310

260150 HU7310