

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HB7310, Størrelse / antal:
120408/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2671 120408/50
GTIN	4067263097846
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 4,25 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Indhold	260160 HB7310
Antal stk.	50
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CC.T 120408 Type HB7310

260160 HB7310