

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HU7310, Størrelse / antal:  
120408/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2668 120408/30
GTIN	4067263097570
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Indhold	260160 HU7310
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CC.T 120408 Type HU7310

260160 HU7310