

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HU7310, Størrelse / antal:
09T302/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2668 09T302/30
GTIN	4067263097372
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Skæredybde a_p	0,15 - 3,25 mm
Antal stk.	30
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	260148 HU7310
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CC.T 09T302 Type HU7310

260148 HU7310