

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HU7310, Størrelse / antal:
09T302/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2668 09T302/50
GTIN	4067263097389
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,15 - 3,25 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Antal stk.	50
Indhold	260148 HU7310
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CC.T 09T302 Type HU7310

260148 HU7310