

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HU7310, Størrelse / antal:
09T304/50**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2668 09T304/50 |
| GTIN | 4067263097501 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 350 - 600 mm/min |
| Skæredybde a_p | 0,25 - 3,25 mm |
| Tilspænding f | 0,1 - 0,3 mm/o |
| Antal stk. | 50 |
| Indhold | 260150 HU7310 |
| Type | HU7310 |
| Spånryder | AM |
| Produkttype | Vendeskærsplatte til drejning |

Tilbehør

CC.T 09T304 Type HU7310

260150 HU7310