

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HU7310, Størrelse / antal:  
060202/30**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2668 060202/30
GTIN	4067263097334
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,15 - 2 mm
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Antal stk.	30
Indhold	260140 HU7310
Type	HU7310
Spånbryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CC.T 060202 Type HU7310

260140 HU7310