

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HU7310, Størrelse / antal:  
120402/30**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2668 120402/30
GTIN	4067263097532
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,15 - 4,25 mm
Indhold	260156 HU7310
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Antal stk.	30
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CCGT 120402 Type HU7310

260156 HU7310