

**Garant****Stikplatte Middel bearbejdning, HB7020, Stikbredde w (mm) / antal: 2/30**

### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | GG2740 2/30   |
| GTIN                | 4067263097464 |
| Artikelklasse       | GGN           |

### Teknisk beskrivelse

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Skæredybde $a_p$       | 0,2 - 1,1 mm                      |
| Antal stk.             | 30                                |
| Hjørneradius R         | 0,2 mm                            |
| Tolerance stikbredde w | $\pm 0,03$ mm                     |
| Tilspænding f          | 0,05 - 0,15 mm/o                  |
| Indhold                | 273725 2                          |
| Type                   | HB7020                            |
| Primær anvendelse      | P                                 |
| Sekundær anvendelse    | M                                 |
| Produkttype            | Vendeskærsplatte til stikdrejning |

### Brugerdata

|  |                  |                         |                 |
|--|------------------|-------------------------|-----------------|
|  | <b>Egnet til</b> | <b><math>V_c</math></b> | <b>ISO-kode</b> |
|--|------------------|-------------------------|-----------------|

|                               |                |           |   |
|-------------------------------|----------------|-----------|---|
| Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 220 m/min | P |
| Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 180 m/min | P |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 170 m/min | P |
| Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup> | egnet          | 140 m/min | P |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | betinget egnet | 120 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 140 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | egnet          | 130 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | egnet          | 60 m/min  | S |
| GG (G)                        | egnet          | 200 m/min | K |
| CuZn                          | egnet          | 250 m/min | N |
| Uni                           | egnet          |           |   |
| kontinuerlig                  | egnet          |           |   |
| våd, maksimal                 | egnet          |           |   |
| tør                           | betinget egnet |           |   |

## Tilbehør

StikplatteMiddel bearbejdning Stikbredde W 2 mm

273725 2