

**Garant**

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCGT, HU7310, Størrelse / antal:  
070202/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2672 070202/30
GTIN	4067263097853
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	260449 HU7310
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,15 - 1,75 mm
Antal stk.	30
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

DC.T 070202 Type HU7310

260449 HU7310