

**Garant****Stikplatte Middel bearbejdning, HB7020, Stikbredde w (mm) / antal: 3/30**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2742 3/30
GTIN	4067263097624
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,8 - 1,7 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,23 mm/o
Tolerance stikbredde w	$\pm 0,03$ mm
Indhold	273729 3
Antal stk.	30
Hjørneradius R	0,4 mm
Type	HB7020
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
--	-----------	-------	----------

Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	S
GG (G)	egnet	200 m/min	K
CuZn	egnet	250 m/min	N
Uni	egnet		
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

## Tilbehør

StikplatteMiddel bearbejdning Stikbredde W 3 mm

273729 3