

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning CCGT, HU7310, Størrelse / antal:  
120404/50**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2668 120404/50
GTIN	4067263097563
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Antal stk.	50
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,25 - 4,25 mm
Indhold	260158 HU7310
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HU7310
Spånbryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CC.T 120404 Type HU7310

260158 HU7310