

**Garant****Stikplatte Middel bearbejdning, HB7020, Stikbredde w (mm) / antal: 3/30**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2740 3/30
GTIN	4067263097600
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Indhold	273725 3
Hjørneradius R	0,2 mm
Antal stk.	30
Tilspænding f	0,1 - 0,23 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,8 - 1,7 mm
Tolerance stikbredde w	$\pm 0,03$ mm
Type	HB7020
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærplatte til stikdrejning

### Brugerdata

	<b>Egnet til</b>	<b><math>V_c</math></b>	<b>ISO-kode</b>
--	------------------	-------------------------	-----------------

Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	S
GG (G)	egnet	200 m/min	K
CuZn	egnet	250 m/min	N
Uni	egnet		
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

## Tilbehør

StikplatteMiddel bearbejdning Stikbredde W 3 mm

273725 3