

**Garant****Stikplatte Middel bearbejdning, HB7020, Stikbredde w (mm) / antal: 3/50**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2742 3/50
GTIN	4067263097631
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,23 mm/o
Tolerance stikbredde w	±0,03 mm
Hjørneradius R	0,4 mm
Antal stk.	50
Indhold	273729 3
Skæredybde a <sub>p</sub>	0,8 - 1,7 mm
Type	HB7020
Primær anvendelse	P
Sekundær anvendelse	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til stikdrejning

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
--	-----------	----------------	----------

Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	S
GG (G)	egnet	200 m/min	K
CuZn	egnet	250 m/min	N
Uni	egnet		
kontinuerlig	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

## Tilbehør

StikplatteMiddel bearbejdning Stikbredde W 3 mm

273729 3