

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCGT, HU7310, Størrelse / antal:
11T308/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2672 11T308/30
GTIN	4067263098034
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,55 - 2,75 mm
Indhold	260464 HU7310
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Antal stk.	30
Type	HU7310
Spånbryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DC.T 11T308 Type HU7310

260464 HU7310