

HEDI

Energihængefordelere, Type: 250AIR



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081142 250AIR
GTIN	4003644014965
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Udgangsstikkontakter med selvlukkende dæksler.
Kompakt energihængefordeler med robust, hårdgummiforstærket kabinet til pladsbesparende og reglementeret spændings- og trykluftfordeling.

- **Nem kabelindføring med trækafastning.**
- **Ophængsøje og massiv værktøjskrog.**
- **Stænkvandsbeskyttet IPX4.**

2x1/4 tomme trykluft-slangetilslutninger, 2,5 m trykluftsslange.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing < 12$ mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

Bemærk:

Energihængefordeler med Ethernet-tilslutning på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Bredde	227 mm
--------	--------

Dybde	212 mm
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Antal stikkontakter 400 V/16 A	1
Type	250AIR
Nominel effekt	9,5 kW
Højde	305 mm
Antal stikkontakter 250 V	6
Antal tryklufttilslutninger	2
Beskyttelsesklasse IP	IP X4
Energiforsyning	Med kabel
Stiktype indgang	F
Produkttype	Energifordelere