

Garant

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning SCGT, HU7310, Størrelse / antal:
09T304/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2676 09T304/30
GTIN	4067263098171
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Skæredybde a_p	0,25 - 3,25 mm
Indhold	260762 HU7310
Antal stk.	30
Type	HU7310
Spånbrøder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SC.T 09T304 Type HU7310

260762 HU7310