

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCGT, HU7310, Størrelse / antal:
11T304/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2672 11T304/50
GTIN	4067263098027
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	260462 HU7310
Skæredybde a_p	0,25 - 2,75 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Antal stk.	50
Type	HU7310
Spånbryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DC.T 11T304 Type HU7310

260462 HU7310