

**Garant**

**Drejvendeplatte til middel bearbejdning SCGT, HU7310, Størrelse / antal:  
09T304/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2676 09T304/50
GTIN	4067263098188
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,25 - 3,25 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Indhold	260762 HU7310
Antal stk.	50
ISO-kode, vendeskærsplatte	SCGT09T304
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

SC.T 09T304 Type HU7310

260762 HU7310