

**Garant**

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCGT, HU7310, Størrelse / antal:  
120404/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2676 120404/30
GTIN	4067263098195
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,25 - 4,25 mm
Indhold	260765 HU7310
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Antal stk.	30
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

**Tilbehør**

SC.T 120404 Type HU7310

260765 HU7310