

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCGT, HB7310, Størrelse / antal:
11T304/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2675 11T304/50
GTIN	4067263098126
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	260462 HB7310
Skæredybde a_p	0,25 - 2,75 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Antal stk.	50
ISO-kode, vendeskærsplatte	DCGT11T304
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DC.T 11T304 Type HB7310

260462 HB7310