

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCGT, HB7310, Størrelse / antal:
11T308/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2675 11T308/30
GTIN	4067263098133
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 2,75 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	260464 HB7310
Antal stk.	30
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

DC.T 11T308 Type HB7310

260464 HB7310