

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCGT, HU7310, Størrelse / antal:
120404/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2676 120404/50
GTIN	4067263098201
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,25 - 4,25 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Indhold	260765 HU7310
Antal stk.	50
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SC.T 120404 Type HU7310

260765 HU7310