

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCGT, HB7310, Størrelse / antal:
09T302/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2679 09T302/30
GTIN	4067263098232
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	260761 HB7310
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,15 - 3,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Antal stk.	30
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SCGT 09T302 Type HB7310

260761 HB7310