

Garant

**Drejvendeplade til middel bearbejdning DCGT, HU7310, Størrelse / antal:
11T302/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2672 11T302/50
GTIN	4067263098003
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Indhold	260458 HU7310
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,15 - 2,75 mm
Antal stk.	50
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

Tilbehør

DC.T 11T302 Type HU7310

260458 HU7310