

**Garant**

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning DCGT, HB7310, Størrelse / antal:  
11T308/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2675 11T308/50
GTIN	4067263098140
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,55 - 2,75 mm
Indhold	260464 HB7310
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Antal stk.	50
Type	HB7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

DC.T 11T308 Type HB7310

260464 HB7310