

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCGT, HU7310, Størrelse / antal:
09T302/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2676 09T302/50
GTIN	4067263098164
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Indhold	260761 HU7310
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,15 - 3,25 mm
Antal stk.	50
Type	HU7310
Spån Bryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SCGT 09T302 Type HU7310

260761 HU7310