

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCGT, HB7310, Størrelse / antal:
09T304/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2679 09T304/50
GTIN	4067263098263
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,25 - 3,25 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Indhold	260762 HB7310
Antal stk.	50
Type	HB7310
Spånbrøder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

SC.T 09T304 Type HB7310

260762 HB7310