

**Garant**

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning SCGT, HB7310, Størrelse / antal:  
120404/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2679 120404/50
GTIN	4067263098287
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	0,25 - 4,25 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	250 - 600 mm/min
Indhold	260765 HB7310
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Antal stk.	50
Type	HB7310
Spånbrøder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

**Tilbehør**

SC.T 120404 Type HB7310

260765 HB7310