

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBGT, HU7310, Størrelse / antal:  
160408/30**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2681 160408/30
GTIN	4067263098454
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Indhold	261234 HU7310
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde $a_p$	0,55 - 2,5 mm
Antal stk.	30
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

VB.T 160408 Type HU7310

261234 HU7310