

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBGT, HU7310, Størrelse / antal:
110302/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2681 110302/30
GTIN	4067263098393
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	261222 HU7310
Skæredybde a_p	0,15 - 1,75 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Antal stk.	30
Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Type	HU7310
Spånbryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

VBGT 110302 Type HU7310

261222 HU7310