

**Garant**

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning VBGT, HU7310, Størrelse / antal:  
110304/50**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2681 110304/50
GTIN	4067263098423
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Antal stk.	50
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Tilspænding $f$	0,1 - 0,3 mm/o
Indhold	261224 HU7310
Skæredybde $a_p$	0,25 - 1,75 mm
Type	HU7310
Spånbryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

VB.T 110304 Type HU7310

261224 HU7310