

Garant**Drejvendeplade til middel bearbejdning VBGT, HU7310, Størrelse / antal:
160404/30**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2681 160404/30
GTIN	4067263098430
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,1 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 2,5 mm
Indhold	261232 HU7310
Antal stk.	30
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	350 - 600 mm/min
Type	HU7310
Spånryder	AM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

Tilbehør

VB.T 160404 Type HU7310

261232 HU7310